




Руководство по эксплуатации

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ МОДЕЛЬ №: VA-CJ250

НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Прочтите все инструкции.
2. Проверьте напряжение соковыжималки перед включением в розетку.
3. Перед включением в розетку убедитесь, что переключатель выключен.

Перед работой полностью прочтите инструкции по эксплуатации

**СОКОВЫЖИМАЛКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ.**

ОСТОРОЖНО

1. Никогда не погружайте основание с двигателем в воду, очищайте его влажной тканью.
2. Вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, перед установкой или снятием компонентов и перед очисткой.
3. Необходимо обеспечить строгое наблюдение, если любой прибор используется детьми или вблизи них.
4. Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей, падений или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисцентр для осмотра, ремонта или электрической или механической настройки.
5. Не допускается свешивание шнура через край стола или рабочей поверхности или соприкосновение с горячими поверхностями.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите конус.
2. Разрежьте выжимаемый фрукт на пополам.
3. Включите прибор, переведя выключатель on/off в положение 1.
4. Выжмите сок из половинок фрукта.
5. Выключите прибор, переведя выключатель on/off в положение 0.

ОЧИСТКА

1. Всегда выключайте двигатель и вынимайте вилку соковыжималки из розетки.
2. Никогда не погружайте основание с двигателем в воду, для очистки протирайте влажной тканью.
3. Прибор очень легко чистится быстрым снятием всех компонентов, соприкасающихся с соком: конуса, фильтра косточек, чаши и т.п. Легко очищаемый съемный каплесборник.
4. Споласкивайте все компоненты, соприкасающиеся с соком, сразу после использования.
5. Обязательно промойте все компоненты, соприкасающиеся с соком, перед первым использованием прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-240В/50/60Гц
Мощность	250 Вт
Размеры (ВХШХГ)	330Х245Х385 мм
Масса	5 кг